

AGILA

2470PNP100P30

EAN 4031582376814



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam | Agila |
| Type | Wielen |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 60 kg |
| Statisch draagvermogen | 120 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 135 mm |
| Totaal gewicht | 0,619 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Materiaal wielkern | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Geschuimd |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A |

BEHUIZING

| | |
|--------------|--------------------|
| Materiaal | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Offset | 38 mm |
| Zwenk radius | 88 mm |
| Draaicirkel | 176 mm |

FITTING

| | |
|------------------|--|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Boutgat diameter | 11 mm |
| Tip | Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. |

AGILA

2470PNP100P30

EAN 4031582376814



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

