INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN

EAN 4031582413298



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	250 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	250 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	82,5 mm
Largeur totale	70 mm
Poids	0,7 kg

CHAPE

Couleur de la chape	Blanc
Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	63 mm
Diamètre d'encombrement	126 mm
Diamètre du dôme	70 mm

ROUE

Roulement	Roulements rouleaux, amortis
Couleur de la roue	Noir
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	25 mm
Largeur du corps de roue	25 mm

FIXATION

Longueur de la platine	73 mm
Largeur de la platine	73 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	58 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	58 mm
Diamètre des trous de la platine	7 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN

EAN 4031582413298

Numéro de commande 00062080

Dessins du produit





