

COMPACTA

1438PVH065P60-75x60

EAN 3700001796762



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	65 mm
Largeur du bandage	25 mm

RACCORD

Longueur de la platine	75 mm
Largeur de la platine	60 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	55 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	40 mm
Diamètre des trous de la platine	7 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	85 mm
Poids	0.14 kg