

NOVATECH

FTP250x50-Ø25 HL62

EAN 4031582331035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО


Материал корпуса	Чугун
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	250 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	25 mm
Длина хаба	62 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ


Название продукта	Novatech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	1440 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	1200 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	2880 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C



NOVATECH

FTP250x50-Ø25 HL62

EAN 4031582381055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.