

## NOVATECH

FTP250x50-Ø25 HL62

EAN 4031582331035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## КОЛЕСО


|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Чугун                            |
| Материал протектора     | Полиуретан, Литой                |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                 |
| Диаметр                 | 250 mm                           |
| Ширина Протектор        | 50 mm                            |
| Диаметр отверстия Ось   | 25 mm                            |
| Длина хаба              | 62 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                   |

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ


|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Название продукта                  | Novatech                                   |
| Тип                                | Колесо                                     |
| Стандартный                        | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 1440 kg                                    |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 1200 kg                                    |
| Электропроводящий                  | Нет                                        |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                        |
| Грузоподъемность статическая       | 2880 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                      |



**NOVATECH**

FTP250x50-Ø25 HL62

EAN 4031582381055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.