

AGILA

2470PJO100R47-21,5/24

EAN 4031582324907



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	80 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	160 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	135 mm
Ukupna širina	60 mm
Ukupna težina	0.66 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	38 mm
okretni radijus	88 mm
Otpor okretanju	176 mm
Prečnik kupole	60 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	100 mm
Širina omotac	32 mm
Širina tela	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Sintetički proširivač, kvadrat
Dužina stablo	24 mm
ekspandirajući nastavak (Minimalno)	22 mm
ekspandirajući nastavak (maksimalno)	24 mm
Savet	Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.

AGILA

2470PJO100R47-21,5/24

EAN 4031582324907

Broj porudžbine 00061718
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

