

MAXTECH

UAP160x40-Ø20 HL60 red

EAN 4031582322989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, injecté |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur du bandage | 40 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Longueur de moyeu | 60 mm |
| Dureté du bandage (D) | 60 Shore D |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Maxtech |
| Type | Roue |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 350 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 300 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 700 kg |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids | 0,78 kg |

MAXTECH

UAP160x40-Ø20 HL60 red

EAN 4031582322989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

