

# ALPHA REVERSE

347SUOJ080P62 180°

EAN 4031582416701



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ● |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Alpha reverse                                       |
| Tip                            | Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema                        |
| Nosivost na 4 km/h             | 200 kg                                              |
| Statički Nosivost              | 400 kg                                              |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -40 °C                                              |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                                               |
| Sveukupna visina               | 108 mm                                              |
| Ukupna težina                  | 0,761 kg                                            |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                 |
| materijal omotaca          | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje                    | kotrljajući lezaj        |
| osovina                    | Završena sa navrtkom     |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 80 mm                    |
| Širina omotac              | 34 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 75 Šor D                 |

## KUCISTE

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Materijal       | Čelični list, težak |
| oblik viljuska  | siroko              |
| okretni lezaj   | Dve lopte           |
| ofset           | 44,5 mm             |
| okretni radijus | 84,5 mm             |
| Otpor okretanju | 169 mm              |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 105 mm            |
| Širina ploče                     | 85 mm             |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 77 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 60 mm             |
| Prečnik otvora ploče             | 9 mm              |

# ALPHA REVERSE

347SUOJ080P62 180°

EAN 4031582416701



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

