

NOVATECH


ETY 100X20-Ø20 HL14

EAN 4031582318845

Pasūtījuma numurs 00830221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione (RS/2RS)
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Diametrs	100 mm
Protektora platums	20 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	14 mm
Korpusa platums	20 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	180 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	140 kg
Statiskā kravnēsība	360 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,4 kg

NOVATECH

ETY 100X20-Ø20 HL14

EAN 4031582318845

Pasūtījuma numurs 00830221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

