

## MAXTECH

UAD200X50-Ø20 HL58 RED

EAN 4031582419337



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Nom del producte           | Maxtech |
| Tipus de carcassa          | Aro     |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 500 kg  |
| Tracidad de carga estàtica | 1000 kg |
| Temperatura (mínim)        | -40 °C  |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C   |
| Pes total                  | 0,91 kg |

## RODA

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida                                |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat                      |
| El Bearing                          | Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable |
| Diametralització                    | 200 mm                                   |
| Banda de rodadura ample             | 50 mm                                    |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 20 mm                                    |
| Longitud del cub                    | 58 mm                                    |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                               |

# MAXTECH

UAD200X50-Ø20 HL58 RED

EAN 4031582419337



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

