

PURETECH

PIO075X25-Ø8

EAN 4031582356632

Numer zamówienia 00037996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ○ ○

Odejście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|--------------------------------|--|
| Nazwa produktu | Puretech |
| Typ | Koło |
| Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h | 60 kg |
| Nośność statyczne | 120 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Waga całkowita | 0,1 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Materiał ciała | Polipropylen |
| Materiał bieżni | Guma pełna, nie brudzący śladów |
| Łożysko | Łożysko ślizgowe |
| Ośłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 75 mm |
| Szerokość Bieżnia | 25 mm |
| Średnica otworu Oś | 8 mm |
| Długość piasty | 26,5 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A |