

BASETECH

POO080x34-Ø12

EAN 4031582418972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Basetech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	125 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	250 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,06 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet lliis
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	80 mm
Banda de rodadura ample	34 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	44,4 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	65 Shore D

