

# LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja   | ● ● ● ● ● |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Linea low height                 |
| CO2 emisija (3. darbības joma)       | 0.71                             |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 90 kg                            |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā kravnesība                  | 180 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 78 mm                            |
| Kopējais platums                     | 58 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,21 kg                          |

## KRONŠTEINIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Mājoķļa materiāls   | Poliamīds                  |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis   | Precīzijas lodīšu gultnis  |
| Krāsa               | Sudraba pelēka (RAL7001)   |
| Ofsets              | 23 mm                      |
| Pagrieziena rādiuss | 60,5 mm                    |
| Grozāms savienojums | 121 mm                     |
| Kupola diametrs     | 30 mm                      |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                        |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts            |
| Gūtnis                 | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Protektors krāsa       | Pelēks šiferis (RAL7015)         |
| Ritenis krāsa          | Pelēks šiferis (RAL7015)         |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 75 mm                            |
| Protektora platums     | 15 mm                            |
| Ass atveres diametrs   | 0 mm                             |
| Rumbas garums          | 0 mm                             |
| Korpusa platums        | 15 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Avere zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 10 mm             |

Vācijas  
dizaineru  
klubsInterzum  
balva«IF  
Design»  
balva

# LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373004

Pasūtījuma numurs 00770589  
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Vācijas  
dizaineru  
klubs



Interzum  
balva



product  
design  
award

«IF  
Design»  
balva