

ZETA

4681UOP200P63 XL

EAN 4031582400601



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●●

Шум руху ●○○○○

Атриція ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Zeta

Тип корпусу Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку

Стандартний EN12532 - Транспортувальне обладнання

ОбВантажопідйомність 4 км/год 800 kg

ОбВантажопідйомність 6 км/год 640 kg

Статичний Вантажопідйомність 1600 kg

Діапазон температур (мінімальний) -0,5 °C

Загальна висота 240 mm

Загальна вага 3,199 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, дуже важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Офсет (Зсув)	55 mm
Поворотне з'єднання	230 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ZETA

4681UOP200P63 XL

EAN 4031582400601



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

