# PURETECH

## PIR 200x50-Ø20

EAN 4031582320381

Numéro de commande 00050610



### ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 200 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Diamètre de l’alésage | 20 mm |
| Longueur de moyeu | 60 mm |
| Largeur du corps de roue | 50 mm |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Puretech |
| Capacité de charge à 4 km/h | 205 kg |
| Conducteur d’électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 410 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids | 1.54 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# PURETECH

## PIR 200x50-Ø20

EAN 4031582320381

Numéro de commande 00050619

**Dessins du produit**

