

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
| Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 38 mm |
| Largeur du bandage | 20 mm |
| Diamètre de l'alésage | 6 mm |
| Longueur de moyeu | 21,5 mm |
| Largeur du corps de roue | 20 mm |
| Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit | Basetech |
| Type | Roue |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 35 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 70 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids | 0,01 kg |

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Numéro de commande 00050767
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

