

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | Basetech                        |
| Type                            | Roue                            |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 35 kg                           |
| Conducteur d'électricité        | Non                             |
| Inoxydable                      | Non                             |
| Capacité de charge statique     | 70 kg                           |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                           |
| Poids                           | 0,01 kg                         |

ROUE

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Corps de roue            | Polypropylène               |
| Bandage                  | Identique au corps de roue  |
| Roulement                | Moyeu lisse avec entretoise |
| Couleur de la roue       | Noir graphite (RAL9011)     |
| Pare-fils                | Sans pare-fils              |
| Diamètre                 | 38 mm                       |
| Largeur du bandage       | 20 mm                       |
| Diamètre de l'alésage    | 6 mm                        |
| Longueur de moyeu        | 21,5 mm                     |
| Largeur du corps de roue | 20 mm                       |
| Dureté du bandage (D)    | 65 Shore D                  |

# BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Numéro de commande 00050767  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

