

KAPPA


9682ITP200P63 CL67

EAN 4031582315967

Pasūtījuma numurs 00827803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●●○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Kappa

Korpusa tips Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu

Standarta EN12532 - Transporta aprīkojums

Kravnesība pie 4 km/h 800 kg

Kravnesība pie 6 km/h 640 kg

Statiskā kravnesība 1600 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -10 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 60 °C

Kopējais augstums 245 mm

Kopējais platums 116 mm

Kopējais svars 4,79 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protectora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	200 mm
Protectora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protectora cietība (A)	92 Krasts A
Protectora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gūtnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	59 mm
Pagrieziena rādiuss	160 mm
Grozāms savienojums	320 mm
	✓
Kupola diametrs	111 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

KAPPA

9682ITP200P63 CL67

EAN 4031582315967

Pasūtījuma numurs 00827803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA

9682ITP200P63 CL67

EAN 4031582315967

Pasūtījuma numurs 00827803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

