

MAXTECH

DNP400X90-Ø10 NL129 YELLOW WITH AXLE

EAN 4031582438208



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
Bandage	Mousse de polyuréthane
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	400 mm
Largeur du bandage	90 mm
Diamètre de l'alésage	10 mm
Longueur de moyeu	129 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type de boîtier	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	145 kg
Capacité de charge statique	190 kg
Poids	3,62 kg

MAXTECH

DNP400X90-Ø10 NL129 YELLOW WITH AXLE

EAN 4031582438208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

