

MAXTECH

DNP400X90-Ø10 NL129 YELLOW WITH AXLE

EAN 4031582438208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
Bandage	Mousse de polyuréthane
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	400 mm
Largeur du bandage	90 mm
Diamètre de l'alésage	10 mm
Longueur de moyeu	129 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	145 kg
Capacité de charge statique	190 kg
Poids	3,62 kg

MAXTECH

DNP400X90-Ø10 NL129 YELLOW WITH AXLE

EAN 4031582438208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

