

## AGILA CARE

2476XSP100R36-32S30 4xM6

EAN 4031582358186



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Agila care                                           |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств                           |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 100 kg                                               |
| Электропроводящий                  | Да                                                   |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                                  |
| Грузоподъемность статическая       | 200 kg                                               |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                               |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                                |
| Общая высота                       | 138 mm                                               |
| Общий вес                          | 0,87 kg                                              |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал корпуса      | Стальной лист, средний  |
| Форма Вилы            | Широкая                 |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом       |
| Цвет                  | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение)      | 38 mm                   |
| Радиус поворота       | 88 mm                   |
| Поворотное соединение | 176 mm                  |

## КОЛЕСО

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид, электропроводящий                |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный, электропроводный |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник           |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                           |
| Диаметр                 | 100 mm                                     |
| Ширина Протектор        | 32 mm                                      |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A                             |

## ФИТИНГ

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Тип фитинга  | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант |
| Диаметр Болт | 32 mm                                                                     |
| Длина Болт   | 50 mm                                                                     |

# AGILA CARE

2476XSP100R36-32S30 4xM6

EAN 4031582358186



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

