

DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Пластик термосеанс, термостійкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Сухий втулка підшипника
Колір Колесо	Чорний
Діаметр	100 mm
Протектор	35 mm
Діаметр отвору Вісь	8 mm
Довжина хаба	45,5 mm
Ширина тіла	35 mm
Твердість Протектор (D)	90 Прибережна D

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ○ ○ ○
Атриція	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ● ●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech heat
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	125 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Так
Статичний Вантажопідйомність	250 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	280 °C
Загальна вага	0,3 kg

DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227

Номер замовлення 00035370
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

