

ALPHA

3488PQR260P65 BLACK/DARKBLUE

EAN 4031582438246



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ● ○ ○ ○ ○

Ruido de movimiento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistencia a la corrosión ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Alpha

Tipo Rueda fija

Capacidad de carga a 3 km/h 150 kg

Capacidad de carga estática 300 kg

Altura total 310 mm

Peso total 3,5 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Neumático, perfil de bloque
Cojinete	Rodamiento de rodillos
Eje	Enroscado con tuerca
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	260 mm
Ancho de Banda de rodadura	85 mm

SOPORTE

Material	Chapa de acero, pesada
Forma de Horquilla Forma	Ancho

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	200 mm
Anchura de la placa	160 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	160 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	120 mm
Diámetro del orificio de la placa	14 mm