

STORA

2370PJJ100P30-13 SYN.T/G

EAN 4031582365009

Número de comanda 00033004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte | Stora |
| Tipus | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 80 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 160 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Alçada total | 129 mm |
| Àmplia general | 60 mm |
| Pes total | 0,533 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Material corporal | Polipropilè |
| Material de la banda de rodadura | El cautxú termoplàstic |
| El Bearing | Roamiento de rodillos |
| Roda de color | Verd de plata (RAL7001) |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 100 mm |
| Banda de rodadura ample | 32 mm |
| Corporació ample | 32 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A |

SUPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma | Escàs |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Color | Passivat blau |
| Desplaçament | 35 mm |
| Scio de giro | 85 mm |
| Sterferencia de giro | 170 mm |
| Dome Dictel | 60 mm |

FITACIÓ

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Tipus de Fitting | Forat per a cargol |
| Pern Diàmetre del forat | 13 mm |

STORA

2370PJJ100P30-13 SYN.T/G

EAN 4031582365009

Número de comanda 00033004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

