TERMÉKINFORMÁCIÓK

AGILA

2471DYK100R05-28

EAN 4031582343793



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Forgóvillás görgő irányfékkel
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	80 kg
Elektromosan vezető	Igen
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	160 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	1,27 kg

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzivált
Ellensúlyoz	43,5 mm
Körbeforgás	262 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Csapágy	Kúpos golyóscsapágy
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Tömör csap, kerek
Csavar átmérője	28 mm
Csavar hossza	45 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2471DYK100R05-28

EAN 4031582343793

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Termékrajzok





© Copyright 2026 TENTE International GmbH