

# SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO EFICIENTE, SILENCIOSO Y SEGURO



**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



# LISTO PARA LA EXPERIENCIA EN EL ESCENARIO

Ya sea para la industria de la música o entretenimiento, para los constructores de escenarios o para el transporte de instrumentos musicales durante la puesta en escena de musicales u óperas podemos ofrecerle una amplia gama de soluciones de movilidad adecuadas. Hay muchas razones por las cuales las estrellas confían en las ruedas TENTE en sus espectáculos en el escenario. Tenemos muchos años de experiencia en el movimiento de materiales en escenarios o plataformas y con gusto le ayudaremos a organizar los aspectos más destacados.

## **PROTECCIÓN DEL SUELO ROBUSTA Y MANIOBRABLE**

En nuestra gama encontrará una gran variedad de ruedas estables y con baja altura que permiten una máxima capacidad de carga con una maniobrabilidad excelente. Para suelos delicados de madera tenemos disponibles ruedas con bandaje suave de goma elástica que asegura un buen transporte. Cargas pesadas también se mueven a menudo sobre los espacios reducidos de teatros o ferias comerciales, para ello disponemos de nuestras tres ruedas giratorias montadas sobre una pletina conocida con Radiata. Se caracteriza por su máxima maniobrabilidad de forma segura.

## **BAJO RUIDO Y DISCRETAS**

Una de las cosas esenciales en las actuaciones: el silencio. Por eso le ofrecemos ruedas reductoras de ruido que han sido específicamente diseñadas para aplicaciones sensibles. Además encontrará ruedas negras que encajan con el escenario y son muy discretas.

En las siguientes páginas encontrará más información sobre nuestras soluciones de movilidad en el sector del entretenimiento. No dude en contactar con nosotros para más información o para una consulta personal.

# MOVIMIENTO SUEVA CON ALPHA

📏 70 - 500 kg    🛞 108 - 310 mm    ⚙️ 80 - 200 mm

Gracias a los distintos materiales la rueda Alpha ofrece una excelente maniobrabilidad del carro de transporte en los suelos de madera. La rueda Alpha es fiable, robusta y ha demostrado su eficacia durante mucho tiempo en el mercado.



# CONSTRUCCION ESTABLE CON DELTA

 **300 - 600 kg**    **178 - 265 mm**    **125 - 200 mm**

El Soporte de la rueda Delta está hecha de acero pesado y permite una alta capacidad de carga. El cabezal giratorio con rodamiento de bolas a precisión no requiere mantenimiento. Los aros de la Delta están disponibles en distintas durezas Shore. La maniobrabilidad se puede adaptar con distintos perfiles distintos del bandaje por lo que la resistencia de giro extremadamente bajas aumenta la ergonomía y la movilidad.

## Mejore la salud y aumente la seguridad en el trabajo

Una protección parcialmente elástica reduce el riesgo de accidentes. Esta protección está disponible en TENTE y se puede usar en suelos irregulares

## Operación sin problemas

El rodamiento giratorio sellado garantiza un movimiento continuo y sin interrupciones.

## Transporte con baja vibración

Las ruedas extra suaves de la serie Delta son particularmente amortiguadoras y permiten un movimiento suave y sin vibraciones.

## Bloqueo direccional optimizado

El bloqueo direccional se puede adaptar a las necesidades del cliente 2x180° o 4x90°.




Protección de pies

# MAYOR CAPACIDAD DE CARGA CON DELTA TWIN

📏 600 - 750 kg    🛞 125 - 200 mm    🌀 178 - 250 mm

El Soporte de la rueda doble Delta Twin está hecha de acero pesado y tiene una alta capacidad de carga. La maniobrabilidad del carro de transporte se puede optimizar mediante distintos perfiles de bandaje del aro. Las resistencias giratorias extremadamente bajas mejoran la movilidad y la ergonomía en el trabajo.



# OPTIMA MANIOBRABILIDAD CON RADIATA

 **1.200 - 1.500 kg**    **80 mm**    **146 - 166 mm**

La rueda Radiata es particularmente adecuada para transporte de equipos sobre escenarios. Ofrece excelente maniobrabilidad y movilidad con cargas pesadas. Las opciones de distintos bandajes para distintos suelos permiten un ambiente de trabajo silencioso.

## Fácil de dirigir

La rueda Radiata permite las mejores condiciones de movimiento para altas cargas mediante rodamientos de rodillos cónicos. Las ruedas dobles aseguran la mejor maniobrabilidad mediante la acción diferencial.

## Soporte robusto

Con tres Ruedas dobles la Radiata garantiza máxima capacidad de carga con baja altura total.



## Movimiento silencioso

En combinación con una rueda de bandaje suave la Radiata funciona particularmente bien.

## Operación sin problema

Rodamiento giratorio con anillo antipolvo para una conducción rápida y sin problemas

# DISEÑO INDIVIDUAL CON LINEA LOAD

 **100 kg**    **50 mm**    **50 mm**

Las Ruedas load pueden diseñarse individualmente según sus peticiones e imprimirse su logotipo. A pesar de la baja altura total la rueda tiene una baja resistencia de giro para una maniobrabilidad fácil con una alta capacidad de carga.



# TRANSPORTE EFICIENTE CON E-DRIVE


La solución inteligente, nuestro sistema de empuje eléctrico, también conocido como "E-Drive", permite a los empleados transportar sin esfuerzo un gran volumen de mercancías y no sólo mejora la productividad, sino que también aumenta el bienestar del personal y reduce los gastos operacionales.

## Solución práctica del sistema

Solución de sistema de fácil integración que consiste en una unidad de accionamiento, un módulo de control, una unidad de control manual, batería, cargador y set de montaje.

## Alta flexibilidad

El sistema E-Drive flex puede configurarse individualmente para adaptarse a las necesidades del usuario y también puede integrarse en los aparatos existentes. Cuando el sistema está en modo de espera, la rueda se retrae para que el aparato se pueda mover manualmente.



## Ergonomía mejorada

El diseño ergonómico ayuda a prevenir el dolor de cuello, espalda, hombros y manos. Invertir en el sistema E-Drive reducirá el número de empleados de baja por enfermedad debido al dolor físico; por lo tanto ayuda a mejorar la productividad en su lugar de trabajo.

## Aumento de la productividad

E-Drive flex ayuda a hacer los procesos operativos más eficientes y resulta en una reducción de los costos.



*"Desde nuestro punto de vista como usuario, la flexible y fácilmente controlable solución E-Drive proporcionada por TENTE encaja muy bien en nuestro enfoque Kaizen."*

Axel Zühlke, Director de Logística de Esselte Leitz

Lea más sobre la referencia del cliente:

[www.tente.com/esselte-leitz](http://www.tente.com/esselte-leitz)

# AMBIENTE DE TRABAJO TRAN- QUILO CON RUEDAS DE ELASTECH

Corredores silenciosos hechos de goma elástica y silicona para el mayor confort de carrera para reducir la emisión de ruido.



# ALTA CAPACIDAD DE CARGA CON NOVATECH WHEELS

Gracias a su material resistente a los cortes y antiestático, las ruedas de Novatech son la solución óptima de bajo mantenimiento tanto para las condiciones de trabajo difíciles como para los entornos sensibles.



# DIVERSIDAD CON UN SISTEMA NUESTRAS RUEDAS

Todos nuestros productos tienen sus propias cualidades y fortalezas específicas. Ya sea que se trate de altos estándares de diseño, aplicaciones especializadas o capacidades de carga excepcionales, nuestra gama puede satisfacer sus necesidades y adaptarse a diferentes modelos.

Desde las dimensiones y especificaciones técnicas correctas hasta la configuración requerida, nuestras familias de productos son capaces de ofrecer la solución ideal - lo que usted necesite. Contáctenos para más información o visite nuestra página web: [www.tente.com](http://www.tente.com)

E-Drive



⌀ 125 mm

Alpha



⊃ 70 - 500 kg  
⌀ 80 - 200 mm

Delta



⊃ 300 - 600 kg  
⌀ 125 - 200 mm

Delta twin



⊃ 600 - 750 kg  
⌀ 125 - 200 mm

Zeta



⊃ 300 - 800 kg  
⌀ 125 - 250 mm

Kappa



⊃ 300 - 2.000 kg  
⌀ 80 - 300 mm

Kappa flex



⊃ 360 - 750 kg  
⌀ 160 - 200 mm

Omikron



⊃ 900 - 11.000 kg  
⌀ 100 - 500 mm

Radiata



1.200 - 1.500 kg  
80 mm

Scout



150 - 350 kg  
160 - 200 mm

Integral



100 - 150 kg  
100 - 200 mm

Integral twin



125 - 250 kg  
100 - 150 mm

Linea clinic



150 - 200 kg  
125 - 150 mm

Aviana care



100 kg  
75 mm

Aviana



75 mm

Agila



40 - 100 kg  
50 - 150 mm

Agila twin



50 - 100 kg  
50 - 75 mm

Stora



60 - 160 kg  
75 - 160 mm

Mono



30 - 70 kg  
50 - 100 mm

Galea



60 - 100 kg  
100 - 125 mm

Levina



60 - 100 kg  
75 - 150 mm

Linea



40 - 150 kg  
50 - 150 mm

Anika



40 - 50 kg  
55 - 75 mm

Lumina



30 - 100 kg  
35 - 75 mm

Stylea



40 - 100 kg  
35 - 100 mm

Smiles



40 kg  
50 mm

Compacta



10 - 55 kg  
14 - 50 mm

# EXPERIENCIA QUE INSPIRA

## CONTACTE CON NOSOTROS

Somos una compañía que opera globalmente y que le apoya en los cinco continentes. Esto significa apoyo in situ con servicio en igualdad de condiciones, junto con un profundo conocimiento. Además, nuestros expertos en soluciones le asesorarán sobre el mejor concepto de movilidad para sus necesidades. Vaya aquí para encontrar la ubicación de TENTE más cercana:

[www.tente.com/locations](http://www.tente.com/locations)

## AUMENTAR SU EFICIENCIA

Nuestras soluciones de movilidad inteligente le ayudan a ahorrar tiempo, esfuerzo, energía y gastos operativos. Esto le permite mejorar sus métodos operativos y condiciones de trabajo, optimizando así sus procesos y asegurando una mayor productividad, rentabilidad y seguridad. Solicite nuestro catálogo de soluciones o lea en nuestra página web cómo se benefician nuestros clientes de nuestras soluciones a medida:

[www.tente.com/solutions](http://www.tente.com/solutions)

## AHORRAR TIEMPO DE DESARROLLO

En nuestra página web encontrará dibujos técnicos, hojas de datos de productos y archivos CAD 2D y 3D en varios formatos:

[www.tente.com/products](http://www.tente.com/products)

## OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Además de nuestro sitio web informativo, puede descargar fácilmente varios catálogos y folletos sobre soluciones de movilidad, referencias de clientes y mucho más: [www.tente.com/download](http://www.tente.com/download)





[www.tente.com](http://www.tente.com)



PRODUCTIVIDAD



SEGURIDAD



DISEÑO



DURABILIDAD



MEDIO AMBIENTE