

PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Puretech
Tip	Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	150 kg
Električni provod	yes
nerdjajući	no
Statički Nosivost	300 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Ukupna težina	0.89 kg

TOČAK

Tread hardness	mekan
Materijal za telo	Cink die-cast
materijal omotaca	Cvrsta guma, crna, električna provodljiva
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, zapevaceno
Boja Tocak	Metalni
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	150 mm
Širina omotac	32 mm
dimenzija rupa osovina	8.3 mm
duzina glavine	35.5 mm
Širina tela	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	75 Šor A

PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972

Broj porudžbine 00024890
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

