

ZETA REVERSE

468BIEP125P63

EAN 4031582398069
Objednací číslo 00860820

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta reverse
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	300 kg
Nosnost 6 km/h	240 kg
Statický Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	164 mm
Celková šířka	96 mm
Celková hmotnost	3,305 kg

KOLO

Materiál těla	Hliník
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Jet black (podobný RAL9005)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	67 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva	Pasivováno modrou
Offset	60 mm
Otočné rušení	235 mm
Průměr otočné kamery	96 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	137 mm
Šířka desky	105 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

ZETA REVERSE

468BIEP125P63

EAN 4031582398069
Objednáací číslo 00860820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

