



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	160 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	130 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	320 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,38 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acél, vas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó (RS/2RS)
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Átmérő	80 mm
Futófelület szélessége	25 mm
Tengely furat átmérője	25 mm
Kerékagy hossza	12 mm
Test szélessége	25 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

