PRODUKTINFORMATION

ZETA REVERSE

468BITP160P63 cv

EAN 4031582398335



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Zeta reverse
Type	Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	800 kg
Belastning ved 6 km/t	640 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1600 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	200 mm
Samlet bredde	96 mm
Samlet vægt	3,53 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, meget tung
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	55 mm
Udfaldsradius	161 mm
Udfaldsdiameter	322 mm
Dome-diameter	96 mm

HJUL

Tread profile	konveks
Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	160 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	137 mm
Pladebredde	105 mm
Længde på pladehul (minimum)	75 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA REVERSE


468BITP160P63 cv


EAN 4031582398335

Bestillingsnummer 00860894

Produkttegninger







© Copyright 2026 TENTE International GmbH