

LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-11 7001/3000

EAN 4031582364453



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ● ●

核心属性

产品名称	Levina stainless
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	否
不锈	是
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	40 °C
总高	190 mm
总宽度	59 mm
总重量	0.77 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	两个球座圈，加强的型或不锈钢型
颜色	银灰色（RAL7001）
偏移量	38 mm
旋转半径	113 mm
转向干涉	226 mm
圆顶直径	59 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	精密滚珠轴承，不锈钢
轮子颜色	银灰色（RAL7001）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	11 mm



通用设计
奖



德国设计
师俱乐部
(DDC)

LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-11 7001/3000

EAN 4031582364453

订单号 00038684

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

