

# STYLEA

5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311198

Numéro de commande 00074553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●●○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stylea
Type	Roulette pivotante avec Blocage de roue
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Statique Capacité de charge	100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	68 mm
Largeur totale	43 mm
Poids global	0,101 kg

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Couleur Bandage	Aluminium blanc (similaire au RAL9006)
Couleur Roue	Aluminium blanc (similaire au RAL9006)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	65 mm
Largeur du Bandage	8 mm
Diamètre du trou de l'Axe	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps	8 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

## CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Tige pivotante
Couleur	Aluminium blanc (similaire au RAL9006)
Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	77 mm
Diamètre d'encombrement	154 mm
Diamètre du dôme	23 mm

## RACCORD

Type de raccord	Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l'Œil	10 mm

# STYLEA

5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311198

Numéro de commande 00074553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

