

# NOVATECH

ETP 082X100-Ø20 HL100

EAN 4031582329308

Pasūtījuma numurs 00839854



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	800 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	640 kg
Statiskā kravnēsība	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	1,144 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	82 mm
Protektora platums	100 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	100 mm
Korpusa platums	100 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D
Gultņa veids	6204

# NOVATECH

ETP 082X100-Ø20 HL100

EAN 4031582329308

Pasūtījuma numurs 00839854



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

