

PURETECH

PVR 200X50-Ø25

EAN 4031582321319

Pasūtījuma numurs 00050597



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	200 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	58 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ● ● ● ○ ○

Kustības troksnis ● ● ● ● ○

Nodilums ● ● ● ○ ○

Korozijas izturīgs ● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	205 kg
Statiskā kravnēsība	410 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	1,17 kg

PURETECH

PVR 200X50-Ø25

EAN 4031582321319

Pasūtījuma numurs 00050597



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

