

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	○ ○ ○ ○ ○
Hlučnost	○ ○ ○ ○ ○
Opotřebení	○ ○ ○ ○ ○
Odolné vůči korozi	○ ○ ○ ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Footmaster
Typ	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	800 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	90 °C
Celková výška	120 mm
Stavební výška	98 mm
Celková hmotnost	1,4 kg

UCHYCENÍ

Barva vidlice	Bílá
Vyosení	53 mm
Poloměr otáčení	98 mm
Průměr otáčení	181 mm

KOLO

Ložisko	Valivé ložisko, tlumené
Barva Kola	Černá
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Šířka středu kola	30 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250

Objednací číslo 00062071
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

