

FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ● ○

El soroll del moviment ● ● ● ● ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Forma
Tipus	Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	135 kg
Temperatura (mínim)	-18 °C
Temperatura màxima (màxim)	120 °C
Alçada total	164 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
	suau
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	18 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	60 Shore A

SUPPORT

Material	Zinc-die-casting / alumini
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Desplaçament	57 mm
Scio de giro	137 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	La Espiga de circumlipsi amb Tac hexàgon
Pern Diamant	19 mm

FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

