

MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602

Номер замовлення 00005566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Поліуретан, піноуретан
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Чорний
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	175 mm
Протектор	30 mm
Діаметр отвору Вісь	8 mm
Довжина хаба	44 mm
Ширина тіла	30 mm
Твердість Протектор (A)	70 Прибережна A

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●○○

Стойкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Maxtech
Стандартний	EN12532 - Транспортвальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	75 kg
Статичний Вантажопідйомність	150 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,3 kg

MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602

Номер замовлення 00005566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

