产品信息

MAXTECH

UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004

EAN 4031582323061



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Maxtech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	500 kg
6 公里/小时的载重	400 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	1000 kg
温度范围（最低）	-25 °C
最高温度范围	80 °C
总重量	1.17 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	天然白色
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	25 mm
中心长度	60 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 （A）	96 岸 A
胎面硬度 （D）	48 岸 D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004

EAN 4031582323061

订单号 00034873

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH