

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Pasūtījuma numurs 00005568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
	mīksts
Protektora materiāls	Poliuretāns, putots
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Melns
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	200 mm
Protektora platums	30 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	44 mm
Korpusa platums	30 mm
Protektora cietība (A)	70 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●●○○

Nodilums ●●●○○○

Korozijas izturīgs ●●●○○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Maxtech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnēsība pie 4 km/h	100 kg
Statiskā krāvnēsība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,4 kg

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Pasūtījuma numurs 00005568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

