

STYLEA

5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582311006



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Type	Zwenkwiel met lastafhankelijke rem
Draagvermogen bij 3 km/u	50 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	68 mm
Totale breedte	43 mm
Totaal gewicht	0,13 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	25 mm
Zwenk radius	53 mm
Uitzwenking	106 mm
Diameter koepel	23 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Kleur loopvlak	Antraciet grijs (RAL7016)
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Asgatdiameter	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	8 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met gripring, met kraag
Diameter Stift	11 mm
Lengte Stift	20 mm

STYLEA

5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582311006

Bestelnummer 00075210
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

