

AGILA

R07-Ø21,5-24 INOX_TBE

EAN 4031582437829



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

피팅

피팅 유형	합성 팽창기, 원형
익스팬더 피팅(최소)	21.5 mm
익스팬더 피팅(최대)	24 mm
힌트	주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.

성능

부식방지



핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	액세서리
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
전체 체중	0.126 kg

하우징

스테인리스

✓