

# ALPHA

3477UAR125P62 natural/3004

EAN 4031582305760



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Alpha                          |
| Typ                         | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení   |
| Nosnost 4 km/h              | 200 kg                         |
| Elektrické vodivé           | Ne                             |
| Nerezové                    | Ne                             |
| Statická Nosnost            | 400 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -25 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                          |
| Celková výška               | 155 mm                         |
| Stavební výška              | 75 mm                          |
| Celková hmotnost            | 1,09 kg                        |

## UCHYCENÍ

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice     | Široký               |
| Otočné ložisko   | Dva míčové závody    |
| Barva vidlice    | Pasivováno modrou    |
| Vyosení          | 40 mm                |
| Poloměr otáčení  | 75 mm                |
| Průměr otáčení   | 246 mm               |

## KOLO

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid               |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknutý |
| Ložisko            | Valivé ložisko         |
| Osa kola           | Šroub s maticí         |
| Barva Kola         | Přírodní bílá          |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra            |
| Průměr             | 125 mm                 |
| Šířka Běhoun       | 32 mm                  |
| Šířka středu kola  | 32 mm                  |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A              |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D             |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 105 mm               |
| Šířka plotny                    | 80 mm                |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 77 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 60 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 77 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Průměr otvoru plotny            | 9 mm                 |

# ALPHA

3477UAR125P62 natural/3004

EAN 4031582305760

Objednáací číslo 00039100  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

