

# AGILA CARE

2474XSP150R36-32S30 D 4XM6

EAN 4031582358179  
Numero d'ordine 00061545



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Agila care                                           |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi                      |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg                                               |
| Elettricamente conduttivo           | ✓                                                    |
| Portata statica                     | 200 kg                                               |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                                               |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                                                |
| Altezza totale                      | 188 mm                                               |
| Larghezza complessiva               | 60 mm                                                |
| Peso complessivo                    | 1,115 kg                                             |

## RUOTA

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide, elettricamente conduttivo     |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione          |
| Colore Ruota                | Grigio argento (RAL7001)                  |
| Parafili                    | Con parafili                              |
| Diametro                    | 150 mm                                    |
| Larghezza battistrada       | 32 mm                                     |
| Larghezza corpo             | 32 mm                                     |
| Durezza del Battistrada (A) | 91 Shore A                                |
| Durezza del Battistrada (D) | 40 Shore D                                |

## SUPPORTO

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale                 | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella      | Largo                     |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere      |
| Colore                    | Passivato blu             |
| Disassamento              | 45 mm                     |
| Raggio di piroettamento   | 120 mm                    |
| Ingombro di piroettamento | 240 mm                    |
| Diametro cuffia superiore | 60 mm                     |

## FISSAGGIO

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio                       | Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta |
| Diametro bullone                        | 32 mm                                                    |
| Lunghezza bullone                       | 51 mm                                                    |
| Posizione della filettatura del bullone | 7 mm                                                     |
| Numero fori di fissaggio                | 4                                                        |

# AGILA CARE

2474XSP150R36-32S30 D 4XM6

EAN 4031582358179

Numero d'ordine 00061545



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

