

## LINEA CLINIC

5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582382839



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ● |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nome do produto                   | Linea clinic                                              |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão central, total ou direcional |
| Padrão                            | EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares                |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 150 kg                                                    |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 150 kg                                                    |
| Elétrico condutivo                | Não                                                       |
| Aço inoxidável                    | Sim                                                       |
| Capacidade de carga estática      | 450 kg                                                    |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                                                    |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                                                     |
| Altura total                      | 130 mm                                                    |
| Largura geral                     | 71 mm                                                     |
| Peso geral                        | 0,94 kg                                                   |
| Certificação                      | Testado e monitorizado por TÜV Süd                        |

## SUPORTE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material da caixa       | Poliamida                        |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte           |
| Rolamento giratório     | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor                     | Cinzento branco (RAL9002)        |
| Offset                  | 40 mm                            |
| Raio giratório          | 108 mm                           |
| Interferência giratória | 216 mm                           |
| Diâmetro do dome        | 45,5 mm                          |

## RODA

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                                        |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Injetado                            |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável |
| Cor da Roda                | Cinzento branco (RAL9002)                        |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                                    |
| Diâmetro                   | 125 mm                                           |
| Largura do Piso            | 15 mm                                            |
| Largura do corpo           | 15 mm                                            |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                                       |
| Dureza do Piso (D)         | 42 Shore D                                       |

## ENCAIXE

|                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de fixação                             | Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta                                             |
| Diâmetro do Furo                            | 32 mm                                                                                           |
| Comprimento do Furo                         | 50 mm                                                                                           |
| Posição da rosca do furo                    | 7 mm                                                                                            |
| Quantidade de furos: parafusos de 4 fixação |                                                                                                 |
| Sugestão                                    | As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. |

Clube  
Design  
Deutscherproduct  
design  
awardPrémio IF  
DesignPrémio  
Interzum

# LINEA CLINIC



5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582382839



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desenhos do produto



Clube  
Design  
Deutscher



product  
design  
award

Prémio IF  
Design



Prémio  
Interzum