

LINEA

5947XSP125R05-22

EAN 4031582352047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●●

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda | Linea |
| Tip | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 130 kg |
| Električni provod | ✓ |
| Statički Nosivost | 260 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C |
| Sveukupna visina | 145 mm |
| Ukupna širina | 82 mm |
| Ukupna težina | 1,068 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|---|
| Materijal za telo | poliamid električna provodljivost |
| materijal omotaca | Poliuretan, liveno, električno provodljiv |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 125 mm |
| Širina omotac | 20 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Materijal | poliamid |
| oblik viljuska | kuciste za dva Tocak |
| okretni lezaj | precizini kuglicni lezaj |
| ofset | 40 mm |
| okretni radijus | 129 mm |
| Otpor okretanju | 258 mm |
| Prečnik kupole | 52 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---------------|-----------------|
| Tip uklapanja | stablo, okrugla |
| Prečnik sraf | 22 mm |
| Dužina sraf | 40 mm |

Deutscher
dizajner
ClubInterzum
nagradaIF nagrada za
Dizajn

LINEA

5947XSP125R05-22

EAN 4031582352047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

