INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# ELASTECH

## UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582070392



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●●○ |
| Rumore | ●●●●○ |
| Attrito | ●●●○○ |
| Resistenza alla corrosione | ●●●○○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Elastech |
| Tipo | Ruota |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 160 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 320 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Peso complessivo | 0,25 kg |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Tread hardness | morbido |
| Materiale del corpo | Poilammide |
| Materiale del battistrada | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
| Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 34 mm |
| Asse diametro del foro | 12 mm |
| Lunghezza mozzo | 44,4 mm |
| Larghezza corpo | 34 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 63 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ELASTECH

## UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582070392

Numero d'ordine 00030733

**Disegni del prodotto**

