

NOVATECH

ETX085x80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	800 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	1600 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C

RODA

Material corporal	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió, Segellat
Protectors de fil	Amb la guardaespattes
Diametralització	85 mm
Banda de rodadura ample	80 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	85 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Tipus de seient	B
Apte per	linde

NOVATECH

ETX085x80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

