

LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310

Номер на поръчката 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Lumina

Тип корпус Въртящ се Колело

Температурен диапазон (минимален) -10 °C

Температурен диапазон (максимален) 40 °C

Обща височина 59 mm

Обща ширина 55 mm

Общо тегло 0,128 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	8 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Цинк-умре-кастинг / Алуминий
Форма Вилица	Вилка Колело, затворен
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Радиус на завъртане	51 mm
Интерференция при завъртане	102 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт	11 mm

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310

Номер на поръчката 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

