

# TIGE FILETÉE

AA25POI050P41-38X38 TFR

EAN 4031582385618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Tige filetée
Type	Roulette pivotante à blocage de roue
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	63 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0,114 kg

## ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	8 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

## CHAPE

Matériau	Polypropylène
Forme de la chape	Roulette jumelée, capotée
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	63 mm
Diamètre d'encombrement	126 mm

## FIXATION

Type de fixation	Platine carrée
Longueur de la platine	38 mm
Largeur de la platine	38 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	28 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	28 mm
Diamètre des trous de la platine	4,4 mm