

AGILA

2470DIK100P30-13 TFR

EAN 4031582394894



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	80 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	135 mm
Totaal gewicht	0,84 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	38 mm
Zwenk radius	88 mm
Uitzwenking	176 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Konuskogellager
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	13 mm
Tip	Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.

AGILA

2470DIK100P30-13 TFR

EAN 4031582394894



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

